

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 700 kg, Bereifung Kunststoff,
Durchmesser x Breite 200 x 50 mm,
Nabe mit Edelstahlrollenlager, Felge
aus Kunststoff, Befestigung mit Platte,
Länge x Breite 132 x 110 mm

Artikelnummer: 139502



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 700 kg
- Bereifung Kunststoff
- Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
- Nabe mit Edelstahlrollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 132 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 12 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Höhe	242 mm
Traglast	700 kg	Breite Rad	50 mm
Bereifung	Kunststoff	Ausladung	61 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Länge Platte	132 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	110 mm
Radlager	Edelstahlrollenlager	Schraubloch Abstand	105x80 mm

Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	12 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	2,005 kg
Material Gehäuse	Edelstahl		