

## Sicherheits-Bodenbelag Orthomat Diamond

Meterware, Höhe x Breite 9 x 1200 mm, max. Länge 18300 mm, normal entflammbar, Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb



Artikelnummer: 184393



## Sicherheits-Bodenbelag Orthomat Diamond

Sicherheits-Bodenbelag











- Für den Innenbereich geeignet
- Meterware
- Höhe x Breite 9 x 1200 mm, max. Länge 18300 mm
- Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- Temperaturbeständig bis +60°C
- gemäß DIN 4102 und DIN 54332
- normal entflammbar
- 1 Jahre Garantie

### Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge max.	18300 mm
Bodenbelag	Arbeitsplatz-Bodenbelag	Bodenbelag Ausstattung	mit allseitig abgeschrägten Kanten
Konfektionierung	Meterware	elektrisch leitend	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	PVC	Temperaturbeständigkeit	bis +60°C
Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Brandschutz	normal entflammbar
Farbe	schwarz/gelb	Norm	gemäß DIN 4102 und DIN

		54332
Höhe	9 mm	Garantie 1 Jahre
Breite	1200 mm	Gewicht 4 kg

## Dazu passt auch ...

148643		PC-Schrank, Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 650 x 520 mm, 1 Tastaturablage, Auszugböden, Flügeltür, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
532476		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 990 x 1536 x 621 mm, Tischplatte aus Holz, Traglast 320 kg, 4-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/orange