



**2D  
3D** CAD-Planung auf Anfrage!

**Orion**  
Regalsysteme

**KOMPLETT  
ANGEBOT**

Wie abgebildet, ohne Dekoration  
H 2000 x B 2830 x T 335 mm, verzinkt  
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 18 Böden

**526 703---**



## ORION-AKTEN-STECKREGALE

Mit praktischen Fachteilern gut organisierbar. Durchdachte Konstruktion mit seitlicher Bodenabkantung, die, ohne zusätzliche Streben, gleichzeitig den seitlichen Ordneranschlag der darunter liegenden Fachebene bewirkt.

- Einfacher und schneller Aufbau ohne Werkzeug durch Steckverbindungen
- Fachböden mit hinterer Anschlagkante
- Bei 600 mm Tiefe mit steckbarem Mittel-Anschlagbügel, der ein Durchrutschen der Ordner verhindert
- Längsstabilisierung bei 300 mm Fachtiefe durch Diagonalstreben, bei 600 mm Fachtiefe durch Aussteifungstraversen
- Abriebfeste Oberflächen, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035

### Orion-System-Maße

Feldlast	300 mm Tiefe	max. 850 kg
	600 mm Tiefe	max. 850 kg
Fachlast	300 mm Tiefe	max. 60 kg
	600 mm Tiefe	max. 90 kg
Fachböden verstellbar im Raster von		25 mm
Gesamtbreite	Grundregal	= Fachbodenbreite + 60 mm
	Anbauregal	= Fachbodenbreite + 10 mm
Gesamttiefe		= Fachbodentiefe + 35 mm

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/ Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

### Lieferumfang

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerahmen, inkl. Diagonalstreben (300 mm Tiefe) bzw. Aussteifungstraversen (600 mm Tiefe), Fachbodenanzahl gem. Angebot.

### Qualitäts-Merkmale

- Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(H 44)  
Entspr. DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)  
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001  
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt  
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
  - die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
  - qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
  - nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen


### Lackierung

Verzinkt oder verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

> **FARBTABELLE SIEHE SEITE 1173.**

### Für Ihre Sicherheit!

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2500 bzw. 4000 mm müssen immer gesichert werden.  
Befestigungsmaterial siehe rechte Seite.



### Fachteiler, freistehend

Die praktische Ordnerstütze.

- Für 25 mm Bodenabkantungshöhe
- Stufenlos verstellbar
- Lichtgrau

**953 347 ---**



Regal-Kennzeichnung siehe Seite 400.



Pfosten wahlweise verzinkt, lichtgrau oder enzianblau



600 mm Regaltiefe für beidseitigen Zugriff

### Pfosten in enzianblau, Mehrpreis:

Grundregal

**868 292 ---**

Anbauregal

**868 419 ---**