

Flaschenwagen Traglast bis 200 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge, bei [4+5] schwarze Vollgummi-Breifung, Naben mit Rollenlager
- [4 + 5] mit Schweißdrahtköchern, [5] mit zusätzlicher Stützlenkrolle mit blaugrauer Vollgummi-Bereifung



Werkzeugkasten, nachrüstbar, abschließbar.



5
JAHRE
GARANTIE

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
für Flaschen	1 x 40 / 50 Liter	2 x 10 Liter	2 x 20 Liter	2 x 40 / 50 Liter	2 x 40 / 50 Liter (Stützrolle)	Propangas 11 kg
Traglast kg	100	50	100	200	200	100
Höhe x Breite mm	1200 x 460	1200 x 460	1050 x 530	1100 x 730	1100 x 730	1280 x 840
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad Ø mm	200	200	200	250	260	400
	202906	202907	202908	202909	202910	202911
	202913	202914	202915	202916	202917	202918
Werkzeugkasten	-	-	202917	202918	202918	202920
	-	-	---	---	---	---

Werkzeugkasten nicht im Lieferumfang

Fass-Karren Traglast 250 kg

Für alle 200 Liter-Fässer mit Rand, verstellbare Fass-Sicherung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Räder mit blaugrauer Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

Höhe x Breite mm	1600 x 700
Bereifung	Vollgummi
Rad Ø mm	250
[1] Standard	202925
	202926
[2] mit 1 Stützrad	202927
Vollgummi Ø 200 mm	202928
[3] mit 2 Stützrollen	202929
Vollgummi Ø 200 mm	202930



Einfaches Anfahren ...



und Absetzen



[1]



[2]



[3]

5
JAHRE
GARANTIE



250 kg