

Tropfenlampe 45x75mm, E27 12V 40W matt

Artikel-Nr. 43242



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Lichtstrom:	230 lm
Socket:	E27
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	45 mm
Gesamtlänge:	75 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x75mm Kugelformlampe, E14 - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 14:59:47

