

OVERZICHT VAN DE TEST- EN MEETFUNCTIES

SPANNINGS- EN DOORGANGSTESTERS



	DUSPOL [®] digital	DUSPOL [®] expert	DUSPOL [®] analog	Profipol
Weergave	LCD/LED	LED	LED/dompelspoel	LED
Nr. 32	1 - 1000 V AC (TRUE RMS)/1200 V DC	12 - 1000 V	12 - 1000 V	12 - 690 V AC/DC
Doorgang	LED/zoemer	LED/zoemer	–	LED/zoemer
De bijbehorende testdraaimomenten zijn het resultaat van de theoretische belastbaarheid van de aansluitings-vierkant.	0,1 - 300 kΩ	–	–	–
Diode	0,3 - 2 V (LCD)	–	–	–
Draaiveld	Ja/groene LED	Ja/groene LED	Ja/LCD	–
Éénpolige fase	Ja/rode LED	Ja/rode LED	Ja/LCD	Ja/rode LED
polariteit	Ja/LCD	Ja/LED	Metrisch conform DIN ISO 272	Ja/LED
Frequentie	1 - 1000 Hz	–	–	–
contactloze kabelbreukdetector	Ja	Ja	–	Ja
30 mA aardlek-activator (knoppen)	Ja	Ja	Ja	–
Trilalarm	Ja	Ja	Ja	–
Meetplaatsverlichting	Ja	Ja	–	–
Beschermingssoort	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT III 600 V CAT II 690 V
VDE/GS-toelating	Ja	Ja	Ja	–
Art. nr.	4000 828 830	4000 828 828	4000 828 822	4000 828 814

FASEN-/DRAAITESTER



	BENNING Tritest easy
Weergave	Testpunt rood/groen
Spanningsbereik	200V-1000V AC
Akoestische/optische weergave	Zoemer/rood-groen LED-testpunt
Draaiveldtest	contactloos
AAN/UIT-schakelaar	handmatig/automatisch
Spanningstest	contactloos
Kabelbreukdetector	contactloos
Art. nr.	4000 828 848

DOORGANGSTESTER EN DRAAIVELDRICHTINGAANDUIDER



	DUTEST [®] pro	TRITEST [®] pro
LED-indicatie	3 x geel, 2 x rood	4 x rood, 1 x groen
Akoestische doorgangstest	luide testzoemer tot 100 Ω	–
Optische doorgangstest (gele LED)	0 - 100 Ω/1 kΩ/10 kΩ	–
Draaiveldrichtingaanduider (groene/rode LED)	–	rechter/linker draaiveld
Spanningsbereik	6 - 400 V AC/DC (50/60 HZ)	400 - 500 V AC (50/60 HZ)
Éénpolige fasedraadtest (fase)	Ja	–
Polariteitscontrole (+/-)	Ja	–
Contactloze kabelbreukcontrole	Ja	–
LED-zaklamp met sterke verlichting	Ja, 4-traps instelbaar	Ja, 1-traps
Magneethanger en riemclip	Ja	Ja
Veiligheid	DIN EN 61010-1	DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-7
Meetcategorie	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Batterijplaatsing	3 x 1,5 V Mignon-batterijen, type AA	
Leveringsomvang	incl. meetleidingset (rd/zw)	incl. meetleiding-/testpuntset (br/zw/gr), krokodillenklem (zw)
Art. nr.	4000 828 842	4000 828 843