



## NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 2700K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1003856              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP 20 / IP 44        |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Einbau               |
| Montagedetails                        | Decke                |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA               |
| Schutzklasse                          | III                  |
| Wattage                               | 17.55 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 1460 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                 |
| Farbe                                 | weiß                 |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 22                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B50               |
| Lebensdauer                           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt                         | direkt               |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted  |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500mA weiß   |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA   |
| 1006459 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß   |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color   |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß   |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß  |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse  |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma   |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Risikogruppe      | 1       |
| Höhe              | 6.8 cm  |
| Durchmesser       | 10.5 cm |
| Nettogewicht      | 0.24 kg |
| Bruttogewicht     | 0.28 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 7.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 87      |