

**Artikelnummer:** 130113

**Kurzbeschreibung:** Druckgasflaschenschrank  
LG.215.100 asecos, für Au ssen

**Langbeschreibung:** Druckgasflaschenschrank  
LG.215.100 asecos, f. Au ssen: Einwandiger  
Druckgasflaschenschrank zur sicheren Aufstellung  
von bis zu 3 Druckgasflaschen Ö 50 Liter im Au  
ssenbereich. Aufbau Hochwertige  
Stahlblechkonstruktion, für hohen Korrosionsschutz  
mit komplettverzinkter und kunststoffbeschichteter  
Strukturoberfläche in lichtgrau (RAL 7035) nach  
vorn geneigtes Dach zur Verbeugung vor  
Wasserabfluss und Verschmutzungen an  
Hauswänden hochwertiger Edelstahlsockel schützt  
zuverlässig vor mechanischen Beschädigungen  
Stellfü sse für leichtes Ausrichten und Ausgleichen eventueller Bodenunebenheiten  
Flügeltür gro sser Öffnungswinkel sorgt für komplett einsehbaren Schrankinnenraum auf  
Wunsch entweder mit festen oder klappbaren Fenstern erhältlich Schlie  
ssung/Verriegelung abschlie sbarer Schwenkhebel mit robuster 3-Punkt-Verriegelung  
zum Schutz vor Diebstahl und Missbrauch Inneneinrichtung serienmä ssig ausgestattet mit  
C-Schienen zur Armaturenbefestigung für 10 Liter- und 50 Liter Druckgasflaschen  
inklusive Flaschenhalterung und Spanngurte zum besseren Halt 8 bis 16  
Durchführungsmöglichkeiten (ø 22 mm) für Gasentnahmeleitungen in der Schrankdecke,  
mit Kunststoffstopfen verschlossen Zubehör ohne Werkzeugeinsatz höhenverstellbarer,  
über die gesamte Schrankbreite angelegter Fachboden (Flächenlast 75 kg) ohne  
Werkzeugeinsatz höhenverstellbarer, seitlicher Flaschenhalter (Flächenlast 55 kg) mit  
einem Drehriegel abschlie ssbare, klappbare Fenster Dokumentenhalterung im DIN A5-  
Format Lüftung wirksame Be- und Entlüftung gemäß TRG 280 über Öffnungen unterhalb  
der Türen und im Rückwandbereich Kennzeichnung mit Warnsymbol Sonstiges Au  
ssenma sse: B 1000 x T 400/470\* x H 2150 mm Gewicht: 113 kg \* ohne bzw. mit  
Dachüberstand



**EAN/GTIN:** 4054923068452