

AXOR Starck

Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **10665990**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B
- Passendes Griffdesign zu den AXOR Starck Einhebel-Waschtischmischern mit Hebelgriffen
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- PA-IX 9699/IIB


AXOR Starck
Einhebel-Brausemischer Aufputz mit Hebelgriff
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **10665990**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Abgang Brause mit 1B-Widerstand