

## BLINDNIETMUTTERN AUS EPDM - FLACHKOPF


RUNDSCHAFT,  
SCHAFTENDE OFFEN MIT MESSING GEWINDEINSATZ

## BLIND RIVET NUTS (INSERTS) EMBEDDED IN EPDM - FLAT HEAD

ROUND SHANK,  
OPEN TYPE WITH BRASS NUT-INSERT

## ECROUS À SERTIR RECOUVERTS D' EPDM - TÊTE PLATE

TIGE RONDE,  
EXTRÉMITÉ OUVERTE AVEC ÉCROU EN LAITON



EPDM / Messing  
EPDM / Brass  
EPDM / Laiton

### M 3

D1 = 7,9 mm

D2	k	D1	S	CODE	Härtewert Hardness Dureté	250	8000
11,0 mm	1,2 mm	7,9 x 12,6 mm	0,4 - 4,0 mm	76600 66030	60	250	8000

max. 8,3 mm

### M 4

D1 = 7,9 mm

D2	k	D1	S	CODE	Härtewert Hardness Dureté	250	8000
11,0 mm	1,2 mm	7,9 x 12,6 mm	0,4 - 4,0 mm	76600 66040	70	250	8000

max. 8,3 mm

### M 5

D1 = 9,6 mm

D2	k	D1	S	CODE	Härtewert Hardness Dureté	250	5000
12,7 mm	0,9 mm	9,6 x 14,1 mm	0,4 - 4,9 mm	76600 66050	60	250	5000
14,0 mm	0,9 mm	9,6 x 21,5 mm	4,0 - 10,0 mm	76601 66050	60	250	3000
14,0 mm	1,3 mm	9,6 x 26,5 mm	7,9 - 15,0 mm	76602 66050	60	250	2400
14,0 mm	1,3 mm	9,6 x 39,0 mm	20,5 - 30,0 mm	76603 66050	60	250	1600

max. 9,9 mm

### M 6

D1 = 12,7 / 13,0 mm

D2	k	D1	S	CODE	Härtewert Hardness Dureté	250	3000
16,0 mm	1,3 mm	12,7 x 16,0 mm	0,4 - 4,0 mm	76600 66060	60	250	3000
19,0 mm	4,7 mm	12,7 x 21,1 mm	0,8 - 4,7 mm	76600 66060	70	250	1600
16,0 mm	2,0 mm	12,7 x 26,7 mm	6,4 - 11,5 mm	76602 66060	70	250	1600
16,0 mm	1,3 mm	13,0 x 35,0 mm	11,5 - 23,0 mm	76603 66060	60	250	1500
16,0 mm	3,2 mm	12,7 x 50,0 mm	26,0 - 38,0 mm	76604 66060	60	250	1200

max. 13,0 / max. 13,3 mm

\* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications