

Wonday

Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 300 kg

- Konstruktion: Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel
- Farbe: pulverbeschichtet in grau
- Griff aus Kunststoff
- mit 2 Schlauchreifen, Gummireifen auf Plastikfelge
- Reifendurchmesser: 255 mm
- 1 klappbare Stahlblechschaufel: Schaufelbreite: 430 mm, Schaufeltiefe: 390 mm
- 1 feste Stahlblechschaufel: Schaufelbreite: 470 mm, Schaufeltiefe: 270 mm
- Maße: (B)650 x (T)730 x (H)1.200 mm

Anwendungsbeispiele:

- zum leichten Transport von schweren Lasten
- zum Transportieren von schweren Kisten, Paketen, Kartons, Säcken, Getränkekästen

Für wen geeignet:

- Werkstätten
- Getränkemärkte
- Gärtnereien
- Lagerhallen
- Lieferanten



Stahlrohr-Transportkarre

Produkt	Ausführung	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Stahlrohr-Transportkarre		300 kg	grau	MDI200471	61453057