

Feuille de données du produit



Article N°: 92901 Servante ESD - avec plateaux

Equipements de manutention



En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire: 50 kg. Avec 3 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	200
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	405
Hauteur plateaux (mm)	216, 671, 1171
Charge par plateau (kg)	50
Longueur totale (mm)	821
Largeur totale (mm)	455
Hauteur totale (mm)	1178
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	33
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976929019