


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 3130 Platformwagen van kunststof



Platform van kunststof met antislip toplaag. Duwbeugel klappbaar, met brede dwarsverbinding, glasvezinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform de Europese Norm EN 1757-3. Ongemonteerde aanlevering.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	200
laadvlak lengte (mm)	810
laadvlak breedte (mm)	500
Totale lengte (mm)	815
Totale breedte (mm)	540
Totale hoogte (mm)	890
Wielen	Massief rubber
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	13
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976031309