

Artikelnummer: 194700

Kurzbeschreibung: Luftreiniger IDEAL AP140 Pro, HEPA-Partikelfilter



Langbeschreibung: Luftreiniger IDEAL AP140 Pro, HEPA-Partikelfilter, bis zu 1400 m³/h, für Raumgrößen bis 160 m²: Eine Innenraumluft frei von Schadstoffbelastungen und Verunreinigungen. Der Luftreiniger IDEAL AP140 Pro unterstützt Sie dabei wirkungsvoll mit einem neuartigen 360-Grad-Filter-System und voller Leistungskraft. Ein Fein-Vorfilter sowie ein absorptionsstarker HEPA-Partikelfilter bilden zusammen den mehrlagigen 360-Grad-Hochleistungs-Filter. Sein kreisrundes Gehäuse ermöglicht eine optimale Ausnutzung der gesamten Filterfläche. Während der Fein-Vorfilter bereits gröbere Staubpartikel und Haare abfängt, ist der HEPA-Filter für das Filtern feinsten Partikel zuständig. Darunter fallen Feinstaub (PM10 / PM2.5 und kleiner), Pollen oder andere luftgetragene Allergene und Krankheitserreger. Das Wachstum von Bakterien und Schimmelsporen wird im Filter gehemmt. Er befreit die Raumluft zudem von Zigarettenrauch und kann zusätzlich mit einem Aktivkohle-Einsatz erweitert werden, um auch gegen chemische Dämpfe, chemische Giftstoffe und Gerüche vorzugehen. Der IDEAL AP140 Pro präsentiert dem Nutzer ein ausgeklügeltes Bedienelement für ein komfortables und intuitives Handling des Geräts. Neben Extra-Funktionen wie Timer oder Nachtmodus, führen Sie hier die fünf Betriebsmodi aus: Automatik, Turbo und 3 manuell einstellbare Leistungsstufen. Im Automatikmodus übergeben Sie die Kontrolle an die intelligente Prozessorsteuerung, die konstant die Luftqualität misst und entsprechend die Reinigungsleistung reguliert. Der Turbomodus befreit die Innenraumluft im Schnelldurchlauf von Schadstoffbelastungen und Verunreinigungen. Vor allem hier spielt die kraftvolle Motor- & Lüfter-Einheit ihre Überlegenheit im Vergleich zu ähnlichen Lösungen aus. Insgesamt schafft es der IDEAL Luftreiniger eine Luftmenge von bis zu 1400 m³/h umzuwälzen, sodass er in Räumen mit einer Größe von 120 bis 160 m² eingesetzt werden kann. Für einen extrem leisen Betrieb im gedimmten Zustand versetzen Sie das Gerät einfach in den Nachtmodus. Per Timer-Funktion können Sie den IDEAL AP140 Pro in gewünschten Zeitintervallen starten und stoppen oder Sie nutzen dazu die magnetische Fernbedienung, die sich bequem ans Metallgehäuse haften lässt. Die kostenlose App "IDEAL AIR PRO" (für Android und iOS) erweitert die Steuerung und Kontrolle des Geräts um Features wie Sperrfunktion Filterzustandsabfrage. Hinweis: Im Durchschnitt ist der 360-Grad-Filter alle 12 Monate zu tauschen. Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab. Ausstattung & Funktionen: Neuartiges 360-Grad-Filter-System: hocheffektiver HEPA-Partikelfilter mit Fein-Vorfilter Optional: zusätzlicher Aktivkohle-Einsatz 5 Lüfterstufen: Automatik- und Turbomodus, 3 manuelle Leistungsstufen Intelligentes Bedienelement: mit LED-Anzeigen zur Überwachung der Luftqualität Nacht-Modus und bequemer Timerfunktion (Start & Stopp) Premium-Sensoren für den Automatik-Modus Steuerung über Fernbedienung oder "IDEAL AIR PRO"- App möglich GreenTech EC-Motor: niedriger Energieverbrauch, ultraleiser Betrieb Betrieb & Leistung: Für Raumgrößen von 120 bis 160 m² (Bei einer Raumhöhe von 2,50 m) Reinigungsleistung: bis zu 1400 m³/h Leistung je Stufe (Watt): 7 / 13 / 21 / 40 / 180 Geräuschpegel je Stufe (dB): 25,2 / 32,1 / 39,5 / 47,7 / 60,3 Anschlusswerte: 220-240V, 50/60 Hz Anwendungsgebiet: Empfohlen für Allergiker Zum Filtern von Staub, Pollen und luftgetragenen Allergenen Wirkt gegen Feinstäube (PM10 / PM2.5 und kleiner) Wirksam gegen Bakterien und Schimmelsporen Zigarettenrauch Mit zusätzlichem Aktivkohle-Filter: chemische Dämpfe, chemische Giftstoffe und Gerüche

EAN/GTIN: 4019364973147