

# Schnellspanner horizontal mit waagrechttem Fuß und vollem Haltearm

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Stahl.

#### Ausführung:

Stahl verzinkt.

Kunststoffgriff ölbeständig.

#### Hinweis:

Spindelschelle anschweißbar.

#### Zubehör:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443


K0104

K0106

K1431



## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Schnellspanner horizontal mit waagrechttem Fuß und vollem Haltearm

# Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und vollem Haltearm

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Lochbild	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K1435.01400	5	90°	72°	200	1400	3400	800	1900
K1435.02400	5	94°	76°	250	2400	5400	1100	3000
K1435.03000	1	94°	80°	250	3000	6400	1100	3000

Bestellnummer	A	A1	A2	B	B1	B3	B4	B5	C	C1	C3	D	E	H	L	L1	M
K1435.01400	26	42	8	31	47	6	26	3	34	17,5	16	6,6	31	67	224	82	M8x60
K1435.02400	41,2	59	9	43	59	8	39	4	45	23	20	8,7	40	90,1	280	111	M10x80
K1435.03000	41,2	66	13	41,3	67	10	-	5	59	26	23	8,7	44	111	307	130	M12x100