

# Cherry Tastatur-Maus-Set B.Unlimited 3.0 Desktop (JD-0410DE-2) schwarz



<b>Tastentyp</b>	Gedrückte Tasten
<b>Tasten-Lebensdauer (Millionen Zeichen)</b>	20
<b>Tastatur - Tastenanzahl</b>	109
<b>Numerisches Keypad</b>	Ja
<b>Windows Tasten</b>	Ja
<b>Maus enthalten</b>	Ja
<b>Formfaktor</b>	Beidhändig
<b>Bewegungserfassungs Technologie</b>	Optisch
<b>Bewegung Auflösung (DPI)</b>	2000
<b>Anpassbare Bewegungsauflösung</b>	Ja
<b>Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi</b>	2
<b>Bildlauftrad</b>	Ja
<b>Anzahl der Scroll-Rollen</b>	1
<b>Scroll Typ</b>	Rad
<b>Mitgelieferte Kabel</b>	USB
<b>Tastatur-Schlüsselschalter</b>	Mechanischer Switch
<b>Eingabegerät</b>	Nein
<b>Tastatur-Stil</b>	Gerade
<b>Tastatur Formfaktor</b>	Standard
<b>Tastaturlayout</b>	Deutsch
<b>Tastenanzahl</b>	3
<b>Fingerabdruckscanner</b>	Nein
<b>Geräteschnittstelle</b>	RF Wireless

<b>Übertragungstechnik</b>	Kabellos
<b>Frequenzband (GHz)</b>	2.4 - 2.483
<b>Kabellose Reichweite (m)</b>	10
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	Nein
<b>Kabelloser Receiver-Anschluss</b>	USB
<b>Energiequelle</b>	USB
<b>Lebensdauer der Tastaturtasten (Millionen Zeichen)</b>	20
<b>Zertifizierung</b>	c-tick, UL, CE, FCC, TÜV/GS
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Oberflächen-Farbe</b>	Einfarbig
<b>Receiver enthalten</b>	Ja
<b>Batterien enthalten</b>	Ja
<b>USB-Ladekabel</b>	Ja
<b>Keyboard Abmessungen (BxTxH) (mm)</b>	460 x 165 x 15
<b>Tastaturgewicht (g)</b>	883
<b>Gewicht der Maus (g)</b>	145
<b>Empfängergewicht (g)</b>	6
<b>Produktabmessungen (B x T x H) (mm)</b>	115 x 60 x 35
<b>Paketgewicht (kg)</b>	1,3
<b>Verpackungsbreite (mm)</b>	570
<b>Verpackungstiefe (mm)</b>	170
<b>Verpackungshöhe (mm)</b>	45
<b>Temperaturbereich bei Lagerung (°C)</b>	-20 - 60
<b>Temperaturbereich in Betrieb (°C)</b>	0 - 40