

Información sobre productos

97 49 10

- Aplicación: terminales de cable tubular y terminales de presión no aislados conforme a normas DIN 46237 y conectores de enchufe y de presión no aislados conforme a normas DIN 46341 de 0,75/1,5/2,5 mm²

Mordaza intercambiable

Para terminales no aislados de tubo y de compresión, así como conectores no aislados de tope y de compresión conforme a DIN 46341



Información general

Núm. de artículo	97 49 10
EAN	4003773076896
Peso	37 g
Dimensiones	12 x 32 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Terminales no aislados para tubos y aplastados según DIN 46237, así como conectores no aislados de tope y aplastados según DIN 46341
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 0,75 / 1 — 1,5 / 2,5 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	14 / 16 — 18 / 18 — 20

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.