

Información sobre productos

98 01 12

- Acodada
- Herramienta básica cromada
- Acero al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Llaves de estrella acodadas

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Información general

Núm. de artículo	98 01 12
EAN	4003773020226
Peso	118 g
Dimensiones	20 x 33 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Caras planas S	12 mm
Largo l max.	185 mm
Grosor de la cabeza a max.	10 mm
Profundidad de acodado h max.	23 mm
Anchura de la cabeza b max.	18,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

