

Productinformatie

98 25 02 SLS

Schroevendraaier (Slim) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Aandrijftop voor PlusMinus-profiel schroeven
- Gebruik bij componenten van elektrische installaties, bijvoorbeeld zekeringautomaten
- Gereduceerde klingisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen
- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal



⚡ 1000 V ⚡

Algemeen

Artikel-nr.	98 25 02 SLS
EAN	4003773081067
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	89 g
Afmetingen	212 x 33 x 35 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Grootte	PZ/S 2
Kling	100 mm
Greep	118 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	18 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Pozidriv® is een geregistreerd handelsmerk van European Ind. Serv. Ltd.

