

## verzamelwagen

draagvermogen 400 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, staalconstructie, gelast, met TPE-banden

Artikelnummer: 139142



## Orderverzamelwagen

### Draagvermogen 400 kg

verzamelwagen

- draagvermogen 400 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 1776 x 517 x 1030 mm
- etage(s) van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- etage(s) Waterdicht
- opbouwelementen: 2 kopwanden (draadrooster)
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielstand rechthoekig

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	verzamelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
lengte laadvlak	850 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	500 mm	materiaal verwerking	gelast

etagelengte	850 mm	elektrisch geleidend	nee
etagebreedte	500 mm	euronorm	nee
hoogte	1776 mm	etage-inrichting	recht
etages aantal	4 stuks	constructies	2 kopwanden (draadrooster)
materiaal etage(s)	zeefdrukplaat	schuifbeugel	1 stuks
oppervlak etage(s)	antislip	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitvoering	Waterdicht	wielstand	rechthoekig
lengte	517 mm	wiel-ø	160 mm
breedte	1030 mm	gewicht	68 kg