

stumpf station de tri sélectif

Capacité 3 x 70 l, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1210 x 380 mm, coupe-feu, seau intérieur en acier, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair, couvercle en acier bleu/jaune/anthracite

Numéro d'article: 142780



stumpf Station de triage

avec 3 récipients

station de tri sélectif

- Capacité 3 x 70 l
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1210 x 380 mm
- coupe-feu
- avec couvercle basculant
- auto-fermant et anti-odeurs
- seau intérieur en acier
- Vidage facile par porte
- verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035 gris clair
- couvercle en acier bleu/jaune/anthracite
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	station de tri sélectif	Fonction de piètement	
lieu d'utilisation	intérieur	système de fermeture	serrure à clé carrée
installation	tablette	matériau de récipient intérieur	acier
capacité	70 l	Matériau corps	acier
Unités collectrices	3 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	850 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
largeur	1210 mm	matériau de couvercle	acier
profondeur	380 mm	couleur du couvercle	bleu/jaune/anthracite
coupe-feu	coupe-feu	vidange par	porte
réservoir intérieur	oui	gerbable	non
mécanique de roulement	non	forme	angulaire
roulant	non	garantie	5 années
couvercle	oui	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
type de couvercle	couvercle basculant	Poids	65 kg
fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs		