

## Rollcart chariot avec barre de poussée



force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 157973

## Rollcart Chariot avec barre de poussée

### Avec frein type homme mort

chariot avec barre de poussée

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 300 mm
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1460 x 800 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme en bois
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	bordure de sécurité	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	TPE

hauteur de charge	300 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	1200 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	1000 mm
rehausses	aucune	longueur	1460 mm
emboîtable	non	largeur	800 mm
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	oui	Poids	39 kg
poignée	1 pièce		

## Accessoires

158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal