

Rollcart boordwandwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 570 mm,
platform van hout, opbouw 4
schotten, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden

Artikelnummer: 157980



Rollcart Boordwandwagen

boordwandwagen












- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 570 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1120 x 600 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	boordwandwagen	borgrand	nee
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

laadhoogte	285 mm	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	570 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wiel-ø	200 mm
constructies	4 schotten	hoogte	990 mm
hoogte constructies	230 mm	lengte	1120 mm
nestbaar	nee	breedte	600 mm
materiaal	staal	oppervlak onderstel	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
euronorm	nee	gewicht	41 kg

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158406		wielenset, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 400 kg, wiel Ø x breedte 230 x 65 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4

158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar