

## Krause staande ladder met sporten

trap beide zijden, 2 x 6 sporten met profiel, balklengte 1,79 m, tweedelig, van aluminium

Artikelnummer: 203550



## Krause Trapladder met sporten standaarduitvoering


staande ladder met sporten

- trap beide zijden
- 2 x 6 sporten met profiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,05 m
- balklengte 1,79 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- tweedelig
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 6,3 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel
- 10 jaar garantie






## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	staande ladder met sporten	onderbouw	antislip laddervoeten
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	1,79 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	3,05 m	ladder uitvoering	tweedelig
sporten aantal	2 x 6	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	uitvoering	standaard
diepte sport	30 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
hoogte	1,65 m	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	6,3 kg
verrijdbaar	nee		

## Gerelateerde Producten

233631		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg, van aluminium
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m², van vlies/PE