

## BS-ROLLEN

### ESD-zwenkwiel met rem

draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 200 x 50 mm, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209067

### BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

#### Zwenkwiel met rem

ESD-zwenkwiel met rem

- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Zwenklager met kogellager

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	hoogte	235 mm
bouwmodel	zwenkwiel	lengte naaf	58 mm
draagvermogen	205 kg	naafboorgat	20 mm

banden	massief rubber	wielbreedte	50 mm
diameter wiel	200 mm	uitlading	58 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	antistatisch
wiellager	rollager	lengte plaat	135 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	ja	diameter schroefgat	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	3,8 kg

## Gerelateerde Producten

209077



wiel, draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 200 x 50 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken