

ADB

armoire à tiroirs

MAMMUT

hauteur x largeur x profondeur 900 x 700 x 435 mm, 7 tiroir(s), avec Extension totale, verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 272338



armoire à tiroirs




- hauteur x largeur x profondeur 900 x 700 x 435 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x75 mm/4x150 mm
- structure en acier
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 570 x 338 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 40 kg
- avec Extension totale
- tiroirs à roulement à billes
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- Produit livré livré monté







Détails techniques

type de meuble	armoire	largeur utile du tiroir	570 mm
type d'armoire	armoire à tiroirs	profondeur utile du tiroir	338 mm
matériau	acier	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	900 mm	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
largeur	700 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	435 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement armoire	tiroirs	blocage d'extension	oui
nombre de tiroirs	7 pièce	Type d'extension	Extension totale
nombre x hauteur tiroirs	3x75 mm/4x150 mm	verrouillable	oui
capacité de charge de tiroir	40 kg	système de fermeture	verrouillage centralisé
glissière tiroir	à roulement à billes	livraison	livré monté
hauteur utile de tiroir (détaillé)	hauteur frontale - 15 mm	Poids	58 kg

Accessoires

272332		séparateur universel, hauteur x longueur 57 x 400 mm, en métal avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite
272333		séparateur universel, hauteur x longueur 57 x 500 mm, en métal avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite
272334		séparateur universel, hauteur x longueur 57 x 600 mm, en métal avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
272165		chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, châssis en gris/rouge, Avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge
447771		revêtement de sol industriel, tapis, hauteur x longueur x largeur 9 x 1500 x 900 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

974212



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 100 x 95 / 65 mm, en polypropylène en bleu