

stumpf reinigungsstation SmartCenter

set bestaande uit onderwagen, beugelgrepen, geperforeerde achterwand, hoogte x breedte x diepte 1880 x 720 x 675 mm, constructie van staal, 4 zwenkwielen

Artikelnummer: 274091



reinigungsstation







- geschikt voor binnenruimte waar veel publiek komt
- set bestaande uit onderwagen, beugelgrepen, geperforeerde achterwand
- hoogte x breedte x diepte 1880 x 720 x 675 mm
- constructie van staal
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035/RAL7016
- Zonder deur
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met remmen

Technische details

reinigingstype	reinigungsstation	diepte	675 mm
plaats van toepassing	binnenruimte waar veel publiek komt	materiaal	staal
reinigingswagen uitrusting	beugelgrepen, geperforeerde achterwand	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	Zonder deur	kleur romp	RAL7035/RAL7016

afsluitbaar	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	1880 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met remmen
breedte	720 mm	gewicht	82 kg

Gerelateerde Producten

274094		Wandhouder voor poetsrollen voor reinigingsstation, hoogte x breedte 300 x 440 mm, van staal, galvanisch verzinkt, in zwart
274095		legbordenset voor reinigingsstation, set bestaande uit: 2 opvanglegborden, hoogte x breedte x diepte 25 x 668 x 300 mm, van Kwaliteitsstaalplaat, met corrosiebeschermende zinklaag, in zilverkleurig
274096		hakenassortiment voor reinigingsstation, set bestaande uit: 3 steeklemmen en 2 afzonderlijke haken, van staal, in zilverkleurig, 5-delig
274097		hakenassortiment voor reinigingsstation, set bestaande uit: 4 afzonderlijke haken, 2 dubbele haken, 2 steeklemmen, slang-/kabelhouder, gereedschaphouder 6-voudig, ronde blikhouder 3-voudig, van staal, in zilverkleurig, 11-delig
274098		2 openslaande deuren voor reinigingsstation, hoogte x breedte x diepte 1650 x 123 x 25 mm, van Kwaliteitsstaalplaat, met slag- en krasvaste poedercoating, in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs, uitgerust met zichtvenster
274099		afvalbak dubbel veld, Inhoud 2 x 45 l, hoogte x breedte x diepte 570 x 330 x 310 mm, met 2 inworpopening(en), niet ontvlambaar volgens DIN 4102, brandveiligheidsklasse A1, romp van Kwaliteitsstaalplaat verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, deksel van Kwaliteitsstaalplaat met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw / RAL7016 antracietgrijs

Dit past ook bij ...

159531		dispenser voor handschoenen, hoogte x breedte x diepte 250 x 380 x 80 mm, van RVS mat, 3 vakken
221111		papieren handdoek voor dispensers, doek met V-vouw, afmetingen papieren doeken 230 x 250 mm, papier tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 3750 doeken
222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
407797		vloermat voor vochtige ruimte, breedte 500 mm, van vinyl in blauw