

## fetra tafelwagen

draagvermogen 300 kg, 2 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 433198



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Tafelwagens

### Draagvermogen 300 kg

tafelwagen









- draagvermogen 300 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

|                  |                |                      |     |
|------------------|----------------|----------------------|-----|
| transporttoestel | transportwagen | elektrisch geleidend | nee |
| type wagen       | etagewagen     | in-/uitklapbaar      | nee |

|                      |              |                     |                          |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| draagvermogen        | 300 kg       | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen  |
| lengte laadvlak      | 1000 mm      | banden              | TPE                      |
| breedte laadvlak     | 600 mm       | diameter wiel       | 125 mm                   |
| etages aantal        | 2 stuks      | wiellager           | groefkogellager          |
| etagetype            | houten plaat | wielstand           | rechthoekig              |
| etage-inrichting     | recht        | oppervlak           | m. poedercoating         |
| hoogte               | 1020 mm      | kleur               | briljantblauw // RAL5007 |
| materiaal            | staal        | norm                | EN 1757-3 (rem)          |
| materiaal verwerking | gelast       | garantie            | 10 jaar                  |
| euronorm             | nee          |                     | 1 stuks                  |
| constructies         | geen         | gewicht             | 49 kg                    |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158758 |    | wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar   |
| 158816 |    | scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm  |
| 225606 |   | anti-speekselscherm, van pvc-folie, glashelder, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, hoogte x breedte x diepte 1410 x 1066 x 49 mm, wandhoogte 1110 mm                    |
| 225609 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw |
| 225611 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw      |
| 225613 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw     |
| 225614 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw      |
| 225615 |  | fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw     |
| 225622 |  | pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 600 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw   |
| 309687 |  | wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar   |
| 309723 |  | wiel, met polyamide-band, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar  |

