

Gmöhling Aluminium transportbak

hoogte x lengte x breedte 288 x 723 x 456 mm, inhoud 82 l, in alu-naturel, wanden gesloten



GMÖHLING



Artikelnummer: 471674

Gmöhling Aluminium transportbak

Aluminium transportbak

- hoogte x lengte x breedte 288 x 723 x 456 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 270 x 703 x 436 mm
- inhoud 82 l
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- draaggrepen
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen

Technische details

baktype	Transportbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	nee	toepassingsgebied	bedrijfsinterne logistiek
inhoud	82 l	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	aluminium	geschikt voor rollenbanen	ja
hoogte	288 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenhoogte	270 mm	draaginstallatie	draaggrepen
lengte	723 mm	nestbaar	nee
binnenlengte	703 mm	kleur	alu-naturel
breedte	456 mm	onderrijdbaar	nee
binnenbreedte	436 mm	uitvoering	met glijstrips

plafond	als accessoire (niet inbegrepen)	gewicht	4 kg
stapelbaar	ja		

Gerelateerde Producten

493123		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 723 x 456 mm, laadhoogte 150 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
493178		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 723 x 456 mm, laadhoogte 440 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
510969		greepbeugel, voor Onderwagen, van aluminium geëloxeerd

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag