

Helge Nyberg

Rollerwagen

Ergobjörn Modell 87

1 Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag, Ladefläche Länge x Breite 580 x 680 mm, Plattform aus Holz, Rahmen mit Glanzverzinkung, 3 Räder, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 146198



HelgeNyberg AB



Helge Nyberg Rollerwagen Ergobjörn Modell 87

Rollerwagen

- 1 Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag
- Fußbremse für Hinterrad
- Lenker mit Gummigriffen und Klingel
- Ladefläche Länge x Breite 580 x 680 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Traglast 50 kg
- Plattform aus Holz
- Rahmen mit Glanzverzinkung
- aus Stahlrohr Ø 22 mm
- 3 Räder
- mit Elastik-Bereifung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportfahrzeug	Ladehöhe	270 mm
Fahrzeugtyp	Rollerwagen	Räder	3 Stück

Material Rahmen	Stahlrohr Ø 22 mm	Bereifung	Elastik
Bremsentyp	Fußbremse für Hinterrad	Rad-Ø	200 mm
Trittfläche	1 Trittfläche mit Anti-Rutsch-Belag	Radbreite	46 mm
Fahrzeug Ausstattung	Lenker mit Gummigriffen, Klingel	Radlager	Rollenlager
Traglast	150 kg	Material Plattform	Holz
Traglast pro Ebene	50 kg	Oberfläche Rahmen	glanzverzinkt
Ladeflächenlänge	580 mm	Garantie	10 Jahre
Ladeflächenbreite	680 mm	Gewicht	35 kg