

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1750 x 550 mm, 5 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt

Artikelnummer: 376786



WSM Fahrrad-Bügelständer

auch für Mountainbikes geeignet

Bügelparker



- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1750 x 550 mm
- 5 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Zweiradständertyp	Bügelparker	Einstellwinkel	90 °
Höhe	415 mm	Werbefläche	nein
Länge	1750 mm	Material	Stahl

Tiefe	550 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Reifenbreite	55 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Durchmesser Rohr	18 mm	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	5	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Nutzung	einseitig	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Radabstand	350 mm	Anlieferung	zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage
Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung	Gewicht	18,5 kg
Aufstellung/Montage	Boden		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
306237		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 63 l, Höhe x Durchmesser 500 x 400 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion durchbrochen
306339		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen
509310		Kundenstopper, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 470 x 670 mm, passend für DIN A2, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
525474		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in grün, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in grün
531400		Fluchtwegschild, Sammelstelle, Dreiecksschild, aus Aluminium, Oberfläche reflektierend, Höhe x Breite 400 x 400 mm
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt
975113		Überdachung, Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, Dach aus Trapezblech, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL9002 Grauweiß