

## Hanselifter Palettenhubwagen



Traglast 3500 kg, Gabel Länge x Breite 2500 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm



Artikelnummer: 507434

## Hanselifter Palettenhubwagen

### Traglast 3500 kg


Palettenhubwagen

- Traglast 3500 kg
- Gabel Länge x Breite 2500 x 160 mm
- Tragbreite 550 mm
- Gabeln mit Markierung zur Paletten-Queraufnahme und Kletterrollen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 205 °
- regulierbare Senkautomatik
- Hydraulik mit Überlastungssicherung
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 2885 mm
- Gewicht 290 kg

## Technische Details



|                            |                     |                       |  |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Hebegerät                  | Hubwagen            | Durchmesser Lenkräder | 200 mm                                     |
| Hubwagentyp                | Palettenhubwagen    | Breite Lenkräder      | 50 mm                                      |
| Traglast                   | 3500 kg             | Länge                 | 2885 mm                                    |
| Länge Gabel                | 2500 mm             | Lenkeinschlag         | 205 °                                      |
| Breite Gabelzinken         | 160 mm              | Gabel Ausstattung     | Markierung für Queraufnahme, Kletterrollen |
| Tragbreite                 | 550 mm              | Schnellhub            | nein                                       |
| Bedienung Hub              | manuell/hydraulisch | Hydraulik Ausstattung | Überlastungssicherung                      |
| Bedienung Fahrwerk         | manuell             | Absenkfunktion        | regulierbare Senkautomatik                 |
| Hubhöhe (min.)             | 85 mm               | Deichsel              | Funktionen Heben-Fahren-Senken             |
| Hubhöhe (max.)             | 200 mm              | Material              | Stahl                                      |
| Material Lenk-/Gabelrollen | PU/PU               | Oberfläche Gabeln     | pulverbeschichtet                          |
| Material Lenkrollen        | Polyurethan         | Farbe Gabeln          | blau // RAL5012                            |
| Material Gabelrollen       | Polyurethan         | Farbe Deichsel        | schwarz                                    |
| Gabelrollen                | Tandem              | Material Kolben       | Stahl                                      |
| Durchmesser Gabelrollen    | 80 mm               | Oberfläche Kolben     | hartverchromt und geschliffen              |
| Breite Gabelrolle          | 70 mm               | Gewicht               | 290 kg                                     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit  |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen  |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen                  |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße  |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9   |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot                                      |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung              |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |