


## hofs

### Systemregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 835 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 864688



## hofs Traversen-Regal

### Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 835 mm
- Feldlast 2100 kg
- Fachlast 330 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm



- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details














Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regaltyp	Systemregal	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Traversen	verzinkt // kunststoffbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Höhe	2500 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Breite	1310 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	835 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	330 kg	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	2100 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachbreite	1300 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	800 mm	Zertifizierung	RAL-Gütezeichen
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Garantie	5 Jahre
Nutzung	beidseitig	Gewicht	99,32 kg

## Zubehör




100738



Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1300 mm, Ausgestattet mit Aussteifungstraversen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
589674		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 800 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
589845		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
592067		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
600121		Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
601022		Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
652624		Fachboden für Traversenregal, Breite x Tiefe 1300 x 800 mm, Für eine Fachlast von 330 kg, Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
868419		Pfeiler für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
870217		Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 500 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
870239		Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 1000 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
870556		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 800 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
870942		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 800 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Lochblechwand

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen