



# AKi-R 4/102-SL



## AKi-R 4/102-SL

### Rijenklemmenbehuizingen

#### DE KLANTGERICHTE

300 x 450 x 132 mm  
 Artikelnummer: 74310201

Behuizing met klemmen - Industriekwaliteit -, incl. 10 dubbel membraaninvoeringen, afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 DMS-steunen M40, Afdichtingsbereik 19 - 28 mm, IP66, 2 wurgnippel M50 incl. contraoer, IP54

gemonteerd met 102 schroefloze klemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Type Weidmüller ZDU 4)



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

## Toebehoren

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

KST M25-33 - koppelstukken

KST M25-17 - koppelstukken

AK KS-IP30 - combiset

AK KS-IP65 - combiset

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

KST M32 - koppelstukken

VSG - Hangslotset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

# AKi-R 4/102-SL

materiaal: Polycarbonaat

## Andere eigenschappen

Beschermingsklasse: IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100

Beschermingsniveau: II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL 94: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE 0471/ EN 60695

Geschikt voor gebruik buitenshuis: Ja

verzegelset: Ja

Voorgestanste openingen: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: Ja

Montage : Schroefloze klemmen

Aantal klemmen: 102 Aantal

Kabeldoorsnede: 4 mm<sup>2</sup>