


Niko dimschakelaar voor het Hue systeem

360-51001

4 jaar
garantie

Met deze draadloze en batterijloze dimschakelaar bedien je moeiteloos al je Philips Hue lampen. Bepaal in de Philips Hue app wat elke toets moet doen (aan- en uitschakelen, dimmen, sfeer oproepen). Je hoeft geen muren te breken of kabels te leggen. De dimschakelaar kan in een Europese inbouwdoos geplaatst worden, op een wand geschroefd worden (schroeven niet meegeleverd) of op een vlak oppervlak gekleefd worden met dubbelzijdige kleefstrips (meegeleverd). De centraalplaat en de afdekplaat moeten afzonderlijk worden besteld. De dimschakelaar past bij elke Niko Pure, Niko Intense en Niko Original afdekplaat in de gewenste kleur. Mechanisme inclusief toets en afdekplaat Philips Hue Bridge v2 niet vereist en niet inbegrepen.



Technische gegevens

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem.

- Voeding: geïntegreerde kinetische energieopwekker
- Modulatie: Shift Keying (OQPSK)
- Maximum RF power: 7 dBm / 5 mW
- Datasnelheid: 250 kbps
- Configuratie: Philips Hue app
- Montagehoogte: 110 cm
- Maximaal bereik (binnen): tot 20 m
- Antenne: geïntegreerde antenne
- Markering: CE

- Communicatieprotocol: Zigbee® Green Power
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Beschermingsgraad: IP20
- Omgevingstemperatuur: -25 – +65 °C
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Gewicht: 25 g
- Markering: CE

