



Koppelbaar tot afmeting SQ-28.

Breukbelasting: met schroef DIN 96; diameter 4,5 mm, minimale breuklast bij 20°, starQuick-klem type SQ... is een omvangrijk programma hoogwaardige klemmen, die bijzonder goed geschikt zijn voor toepassing buiten, in openbare gebieden, in parkeergarages of ook onder bruggen en bij open staalconstructies. Deze beugels zijn ongevoelig voor milieu-invloeden: ze zijn vervaardigd van een UV- en weersbestendig polyamide.

Het programma met in totaal dertien verschillende afmetingen en een spanbereik van 10-65 mm maakt de probleemloze opname van de meest uiteenlopende buissystemen mogelijk. starQuick neemt zowel kunststof als ook metalen buizen op en is daardoor geschikt zowel voor elektrotechnische als ook voor sanitaire installaties. De beugels kunnen aan de wand of aan het plafond worden gemonteerd. De montage is snel en eenvoudig, ook zonder gereedschap. Ook het monteren van meerdere buizen is heel eenvoudig mogelijk:

- door combineren van de losse klemmen
- door gebruik van de dubbele houder, die een betrouwbare bevestiging en afstand bij hoge belasting waarborgt.
- door railbevestiging voor afstanden en aantal klemmen vrij naar keuze.

starQuick is betrouwbaar en sterk belastbaar. Een gepatenteerd veiligheidssysteem zorgt er voor dat de buis op haar plaats blijft. Dankzij de rondom gesloten beugel wordt de buis stevig vastgeklemd.



PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2146053
Type	SQ-10 LGR
Omschrijving 1	starQuick-beugel koppelbaar
Dimensie	9,5-12mm
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,57 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

starQuick-klem

Artikelnr. 2146053



Technische gegevens



Afmeting A	29,00 - 29,00 mm
Afmeting B	17,00 mm
Afmeting E	10,00 mm
Afmeting F	4,50 mm
Afmeting H	31,60 mm
Afmeting h	10,50 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1,00
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,50 kN
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale grootte	10
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat met starQuick-moer M6 of M8
Borgsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Spanbereik D	9,50 - 12,00 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>