

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 87x71, Befestigung 70x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12736
EAN	4024941127363
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	87mm
Flanschmaß horizontal in mm	71mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,122 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941127363
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,122 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829298
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,353 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 111

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	68,0	87,0	87,0				
b	62,0	71,0	71,0				
c	47,0	70,0	70,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	8,0	5,5	5,5				
h	46,0	46,0	46,0				
i	50,0	54,0	54,0				
k	-	9,5	9,5				
l	56,0	65,0	72,0				
m	51,0	58,0	64,0				
α	20°	20°	20°				
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm² max	4	4	4				