

Artikelnummer: 125061

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 3 roosterwanden, L 1000 x B 680 mm



Langbeschreibung: Plateauwagen met 3 roosterwanden, L 1000 x B 680 mm of L 1200 x B 780 mm, tot 600 kg: De stalen buis van deze driewandige roosterwagen is stevig aan het basisframe gelast. De zwenkwielen met gegalvaniseerde behuizing hebben TPE-banden, diepe groefkogellagers en niet draaibare vaste wielen. De zwenkwielen zijn uitgerust met remmen volgens de Europese norm EN 1757-3. Het laadvlak is een MDF-plank met beukenhouten afwerking, het laadvermogen is tot 600 kg. Alle roosterwanden zijn verwijderbaar, de hoogte van de laadruimte bedraagt 285 mm, de hoogte van de wand 500 mm en de hoogte van de duwbeugel is 990 mm. De roosterwagen met drie wanden is 1000 mm lang en 680 mm breed of 1200 mm lang en 780 mm breed.**Meer details:**

- Stalen buis (a[~] 26,9 x 1,75 mm) stevig aan het basisframe gelast
- Zwenkwielen met TPE-banden en diepe groefkogellagers, gegalvaniseerde behuizing
- Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3.
- Vaste wielen (niet draaibaar) met TPE-banden en diepe groefkogellagers
- Laadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking
- Profielstaalframe van hoekstaal en vierkante buis.
- Draadrooster met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails
- Alle roosterwanden verwijderbaar
- Laadvlakhoogte: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Wandhoogte: 500 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Wiel a[~]: 200 mm
- Afmetingen: naar keuze l 1000 x b 680 mm of l 1200 x b 780 mm

