

Artikelnummer: 129846

Kurzbeschreibung: Etagewagen, 3 laadvlakken 850 x 500 mm, draagvermogen 500 kg, voor productie en werkplaats

Langbeschreibung: Etagewagen, 3 laadvlakken 850 x 500 mm, draagvermogen 500 kg, voor productie en werkplaats: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Hoekig stalen frame (40/40/3 mm). Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadvlak: 850 x 500 mm
- Buitenafmetingen: 1000 x 500 mm
- Vloerhoogte: 280/590/900 mm
- Hoogte duwbeugel: 890 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^m: 200 mm
- Eigen gewicht: 51 kg

