

## VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 48 858 5745 200  |
| Beschreibung       | VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A<br>PUR 20m  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09488585745200">https://b2b.harting.com/09488585745200</a> |

### Bezeichnung

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kategorie         | Systemverkabelung  |
| Baureihe          | RJ45   |
| Komponente        | Kabelkonfektionen  |
| Beschreibung      | beidseitig konfektioniert                                |
| Steckverbinder 1  | HARTING VarioBoot RJ45<br>Vorzugsrichtungen links/rechts |
| Steckverbinder 2  | HARTING VarioBoot RJ45<br>Vorzugsrichtungen links/rechts |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)                                       |
| Kabelbeschreibung | Verdrahtung 1:1<br>halogenfrei<br>ölbeständig            |

### Ausführung

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kabellänge       | 20 m           |
| Anzahl der Adern | 8              |
| Adernaufbau      | 4x 2x AWG 26/7 |

### Technische Kennwerte

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz                      |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s<br>1 Gbit/s<br>2,5 Gbit/s<br>5 Gbit/s<br>10 Gbit/s |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Grenztemperatur          | -30 ... +75 °C unbewegt<br>-5 ... +50 °C bewegt |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP20  |

## Materialeigenschaften

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Werkstoff Kabel         | PUR (Polyurethan) |
| Farbe Kabel             | gelb              |
| RoHS                    | konform           |
| ELV Status              | konform           |
| China RoHS              | e                 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe  | nicht enthalten   |
| REACH SVHC Stoffe       | nicht enthalten   |

## Normen und Zulassungen

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Normen   | ISO/IEC 11801<br>IEC 61156-6 |
| UL / CSA | UL 1863 DUXR.E470046         |

## Kaufmännische Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße               | 1                                       |
| Nettogewicht                | 785 g                                   |
| Ursprungsland               | Tschechien                              |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                |
| GTIN                        | 5713140162372                           |
| eCl@ss                      | 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel) |