



PushPull Patchkabel RJ45 DualBoot®
Kat. 6_A, geschirmt

Eigenschaften

• Verwendeter Steckverbindertyp	RJ45 mit PushPull Verrastung
• Kategorie	Kat. 6 _A
• Anzahl Adern	8
• Belegung	1:1
• Mantelmaterial	FRNC, halogenfrei

Anwendungen

- Industrieverkabelung
- Im Schaltschrank
- In IT Netzen

Vorteile

- Übertragung bis 10 Gbit/s
- PushPull Verrastung
- Große Farbvielfalt, Dienstekennzeichnung
- Halogenfrei, RoHS konform
- Standardkonform zu ISO/IEC 11801

Technische Kennwerte

Verwendete Steckverbindertypen	RJ45 mit DualBoot® und PushPull Verrastung
Verwendetes Kabel	4x2 Twisted Pair, geschirmt, SF-STP
Mantelmaterial	FRNC, halogenfrei
Verdrahtung	8-polig, 1:1
Übertragungseigenschaften	Kategorie 6 _A , Klasse E _A bis 500 MHz gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50 173-1
Datenrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s
Schirmung	Voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Betriebstemperaturbereich	0 °C ... +60 °C
Längen	Alle Längen in 10 cm Schritten
Längenschlüssel	xxx = Länge in dm (Standardlängen: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 und 100 dm), z.B. 005 für 5 dm Länge
Farbe	Weiß, schwarz, grau, rot, gelb, grün, blau, orange

Bezeichnung

PushPull Patchkabel Kat. 6 _A DualBoot® 1:1
Weiß
Schwarz
Grau
Rot
Gelb
Grün
Blau
Orange

Artikelnummer

09 48 888 8574 xxx
09 48 888 8575 xxx
09 48 888 8576 xxx
09 48 888 8577 xxx
09 48 888 8578 xxx
09 48 888 8579 xxx
09 48 888 8580 xxx
09 48 888 8592 xxx