

Kabelverschraubung - G-INS-PG42-M68N-PNES-BK



1424503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424503>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 30 mm ... 38 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg42, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Ihre Vorteile

- Kunststoffmaterial entspricht UL 746C f1

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424503
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7DCX
Katalogseite	Seite 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373331
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	87,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	87,3 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Vollverschraubung
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BS-29
Geschirmt	nein

Kennwerte

Anzugsdrehmoment	20 Nm \pm 1 Nm (Hutmutter)
	14 Nm (Stutzen)

Maße

Maßzeichnung	
Länge	65 mm
Länge Anschlussgewinde	13 mm
Bohrlochdurchmesser	54,1 mm ... 54,4 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	60 mm
Schlüsselweite Stutzen	60 mm
Sechskant Eckmaß	67,7 mm
Gewindeart Anschlussseite	Pg42

Materialangaben

Farbe	tiefschwarz RAL 9005
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung	CR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	30 mm ... 38 mm
	30 mm ... 38 mm (bei UL 514 B)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Kabelverschraubung - G-INS-PG42-M68N-PNES-BK



1424503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424503>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Kabelverschraubung - G-INS-PG42-M68N-PNES-BK


1424503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424503>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

1424503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424503>

Zulassungen

DNV

Zulassungs-ID: TAE00003WX



CSA

Zulassungs-ID: 115116

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Fremdbezug			-	-



UL Listed

Zulassungs-ID: E199260

1424503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424503>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27144432
ECLASS-10.0.1	27144432
ECLASS-11.0	27144432

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1424503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424503>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---