

# DATENBLATT

Flachbandkabel AWG 28-10/G 30,5m Rolle RM 1,27 10pol.



## Beschreibung

AWG28/7. **Grau mit Kennader (rot).** 30.5 Meter Rolle. Einzeldrähte verzinkt.

## Allgemeine Daten

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Schirm                | Nein                 |
| Leiter-Klasse         | Kl.2 = mehrdrätig    |
| Nennspannung U        | 300 V                |
| Leiternennquerschnitt | 0,09 mm <sup>2</sup> |

## Kabelaufbau

|                    |          |
|--------------------|----------|
| AWG-Querschnitt    | 28       |
| Leiter-Durchmesser | 0,127 mm |

## Kabelmantel

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
|-------------|-------------------|

## Umgebungsbedingungen

|   |              |
|---|--------------|
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling            | -20 - 105 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30 - 105 °C |

## Elektrische Eigenschaften

|                |     |
|----------------|-----|
| Ader-Isolation | PVC |
|----------------|-----|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Flachbandkabel AWG 28-10/G 30,5m Rolle RM 1,27 10pol.


### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Raucharm nach EN 61034-2         | Nein |
| Halogenfrei nach EN 50267-2-2    | Nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-1-4 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1    | Nein |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.     | Bezeichnung   | Ader-Farbe | Anzahl Leiter | Außendurchmesser ca. |
|------------|---|------------|---------------|----------------------|
| 22310B.30R | Flachbandkabel AWG 28-10/G 30,5m Rolle RM 1,27 10pol. | grau       | 10            | 0,93 mm              |
| 22314B.30R | Flachbandkabel AWG 28-14/G 30,5m Rolle RM 1,27 14pol. | grau       | 14            | 0,93 mm              |
| 22316B.30R | Flachbandkabel AWG 28-16/G 30,5m Rolle RM 1,27 16pol. | grau       | 16            | 0,93 mm              |
| 22320B.30R | Flachbandkabel AWG 28-20/G 30,5m Rolle RM 1,27 20pol. | grau       | 20            | 0,93 mm              |
| 22326B.30R | Flachbandkabel AWG 28-26/G 30,5m Rolle RM 1,27 26pol. | grau       | 26            | 0,93 mm              |
| 22334B.30R | Flachbandkabel AWG 28-34/G 30,5m Rolle RM 1,27 34pol. | grau       | 34            | 0,93 mm              |
| 22340B.30R | Flachbandkabel AWG 28-40/G 30,5m Rolle RM 1,27 40pol. | grau       | 40            | 0,93 mm              |
| 22350B.30R | Flachbandkabel AWG 28-50/G 30,5m Rolle RM 1,27 50pol. | grau       | 50            | 0,93 mm              |

### Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

