



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CJ28-6AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	95,0 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	275,0 mm (10,8 in)
Höhe	577,0 mm (22,7 in)
Tiefe	94,0 mm (3,7 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	19,0 kg (41,9 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

#### Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	35,00 mm <sup>2</sup> (2 AWG)
Leitungslänge	0,70 m (2,30 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------