

bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1300 x 650 mm, 7 Schublade(n), Mit Normallastauszug, Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 124590



bott Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1300 x 650 mm
- 7 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 5x100 mm/2x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Normallastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszug Schublade | 100 % |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Material | Stahlblech | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Höhe | 900 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Breite | 1300 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 650 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Auszugsart | Normallastauszug |
| Schubladen Anzahl | 7 Stück | abschließbar | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 5x100 mm/2x150 mm | Schließsystem | 5-Stift-Wechselkern |
| Fronthöhe 100 mm | 5 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Fronthöhe 150 mm | 2 Stück | Griff | Griffleiste |
| Schubladentraglast | 75 kg | fahrbar | nein |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert | Gewicht | 146,6 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 125770 |  | Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt) |
| 125771 |  | Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt) |
| 125772 |  | 5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank |
| 125774 |  | EinzelSchließung für Schublade, Für Schubladenschrank |
| 125790 |  | Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 650 mm |
| 126245 |  | Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 650 mm |
| 126253 |  | Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126254 |  | Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz |
| 126255 |  | Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126256 |  | Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank |

| | | |
|--------|---|---|
| 126258 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126259 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126260 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126261 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126262 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126263 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126264 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126265 |  | Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau |
| 126270 |  | Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 1175 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 650 mm |
| 126285 |  | Schaumstoffeinlage, passend für Schubladen BxT 1300 x 650 mm, Höhe x Breite x Tiefe 27 x 1175 x 525 mm, für manuellen Zuschnitt, Aus Polyethylen in anthrazit/rot |