

KERN

Hängewaage

Wägebereich von 0 bis 50 kg,
Ablesbarkeit in 100 g Schritten

Artikelnummer: 208615



KERN



KERN Hängewaage

KERN Hängewaage




- nicht eichfähig
- Wägebereich von 0 bis 50 kg
- Ablesbarkeit in 100 g Schritten
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Trieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off
- LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
- Batteriebetrieb
- Gehäuse aus Kunststoff / Haken aus Edelstahl
- Höhe x Breite x Tiefe 270 x 90 x 30 mm

Technische Details

| | | | |
|-----------|------------|---------------------|-----------------|
| Waagentyp | Hängewaage | Spannungsversorgung | Batteriebetrieb |
| eichfähig | nein | Stückzählfunktion | nein |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|------------------|
| Wägebereich | 0-50 kg | Tarieren | ja |
| Ablesbarkeit | 100 g | Material Gehäuse | Kunststoff |
| Waage Funktionen | Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Auto-Off | Material Haken | Edelstahl |
| IP Schutzart | 00: Kein Schutz vor Staub/Wasser | WEEE-Registrierungsnummer | DE80821200 |
| Waage Ausstattung | LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC | WEEE-Geräteart | Kleingerät KAT 5 |
| Höhe | 270 mm | Marke laut EAR-Register | KERN |
| Breite | 90 mm | Gewicht | 0,7 kg |
| Tiefe | 30 mm | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|--|
| 119026 |  | Tischwagen, Traglast 500 kg, 2 Etage(n) mit Wannenboden, Ladefläche Länge x Breite 600 x 600 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 983905 |  | Gewichtsausgleicher, Traglast 90 - 100 kg, Seilzug Länge 2 m |