

Scangrip Akku-Handleuchte WORK LITE M

Leuchtmittel: COB-LED, Spot
Hochleistungs-LED, Lichtstrom 35 -
350 Lumen, Spot 75 Lumen, Mit Smart
Clip 4-in-1-System: Clip, Haken,
Magnet und Stütze, Abstrahlwinkel
120 °, Mit Akku, USB-Kabel

Artikelnummer: 254555

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Akku-Handleuchte

- Geeignet für Kfz-Bereiche
- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Länge x Breite x Tiefe 180 x 54 x 27 mm
- Leuchtmittel: COB-LED, Spot Hochleistungs-LED
- Lichtstrom 35 - 350 Lumen, Spot 75 Lumen
- Mit Smart Clip 4-in-1-System: Clip, Haken, Magnet und Stütze
- Leuchtdauer 2 - 20 h
- Abstrahlwinkel 120 °
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Ladezeit 3,5 h
- Mit Akku, USB-Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Ladezeit	3,5 h
Leuchtentyp	Handleuchte	Kabellänge	1 m
geeignet für (Branche/Bereich)	Kfz-Bereiche	Leuchte Ausstattung	Smart Clip 4-in-1-System
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED, Spot Hochleistungs-LED	Länge	180 mm
Leuchtdauer	2-20 h	Breite	54 mm
Lichtstrom	35-350 Lumen	Tiefe	27 mm
Lichtstrom Spot	75 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Abstrahlwinkel	120 °	Garantie	3 Jahre
Spannungsversorgung	Akku, USB-Kabel	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	Lithium-Ionen	Gewicht	0,22 kg
Akkuleistung	2 Ah		