

## Manorga Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 960 x 800 mm, Fachlast 233 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlrohrboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 372898



MANORGA



## Manorga Steckregal

### Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 960 x 800 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 233 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlrohrboden
- Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit 3-5 eingeschweißten Längsstäben
- Im Raster von 62,5 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem.

## Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar


## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	62,5 mm
Regaltyp	Lagerregal	Böden / Ebenen Ausstattung	verschweißter Trägerrahmen
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	beidseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlrohrboden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Höhe	2500 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	960 mm	Farbe Boden	blau// RAL5015
Tiefe	800 mm	Farbe Ständer	blau// RAL5015
Fachlast	233 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Feldlast	1200 kg	Farbe Ausführung	blau// RAL5015
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	1000 mm	Garantie	3 Jahre
Fachtiefe	800 mm	Gewicht	35 kg

## Zubehör

373278		Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 966 x 800 mm, Fachlast 233 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlrohrboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
373427		Stahlrohrboden für Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 800 mm, Für eine Fachlast von 233 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
380058		Hartfaserplatte für Lagerregal, Breite x Tiefe 960 x 800 mm, der Boden wird eingelegt, aus Holz

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

763239



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen