


Kombikatze

Zuglast 3000 kg, Haspelketten-
Laufkatze, Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508992



Kombikatze

Traglast 3000 kg

Kombikatze

- Zuglast 3000 kg
- Haspelketten-Laufkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 100 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
- Bauhöhe 633 mm
- Breite x Tiefe 434 x 356 mm
- mindestens 1,3 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Technische Details

Hebegerät Hebezeug




Breite 434 mm

Hebezeugtyp	Kombikatze	Tiefe	356 mm
Laufkatze Ausführung	Haspelketten-Laufkatze	Länge Bedienungskette	2,5 m
Zuglast	3000 kg	Min. Kurvenradius	1,3 m
Standardhub	3 m	Hubkraft	37 daN
Bedienung Hub	manuell	Maß A	486 mm
Flanschbreite	100-203 mm	Maß F	3 mm
Strangzahl	1 Stück	Maß S	40 mm
Kettenelemente	10 x 30 mm	Maß Z	14 mm
Material	Stahl	Gewicht	65 kg
Bauhöhe	633 mm		

Zubehör

508998	·	Mehrhub für Haspelketten-Laufkatze, für Mehrhub mit 3000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
509004	·	Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 3000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung