

Schlauchaufroller

Gehäuse offen, Schlauchlänge 20 m, für Druckluft, Wasser, 20 bar, DN 12

Artikelnummer: 525994



Schlauchaufroller

für Wasser und Druckluft

Schlauchaufroller

- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
- Gehäuse offen
- Schlauchlänge 20 m
- für Druckluft, Wasser
- 20 bar
- DN 12
- Anschluss 1/2"
- Bauhöhe 546 mm
- Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrieb
- Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
- zur Befestigung an der Wand
- mit Schlauch aus Gummi
- temperaturbeständig bis 100°C

Technische Details










Arbeitsplatzausstattung	Schlauchaufroller	Material	Stahl
Gehäusetyp	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schlauchlänge	20 m	Farbe	blau
Innendurchmesser	DN 12	inkl. Schlauch/Kabel	ja

Anschluss	1/2"	Material Schlauch	Gummi
Medium	Druckluft, Wasser	hitzebeständig	bis 100°C
max. Druck	20 bar	Schlauchaufroller Ausstattung	Schlauchaufroller mit 4 Leitrollen für weniger Schlauchabrieb
Bauhöhe	546 mm	Schlauchaufroller Funktion	Feder ermöglicht mehrere Arretierungen pro Umdrehung
Aufstellung/Montage	Wand	Gewicht	28,45 kg

Zubehör

159177		Schwenkbare Befestigungsplatte für Schlauchaufroller, für Schlauchaufroller, Gehäuse offen
--------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss
505160		Aushangtasche, DIN A4 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
591199		Lochplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm